




物料名称：R-4X/5X系列说明书
物料编号：PR32-1
材质：100g双胶/CMYK
展开尺寸：360x210mm
成型尺寸：72x105mm


说明书正面(英文)



Professional Photographic Equipment

INSTRUCTIONS

R-4X/5X Series Tripod




GUANGDONG SIRUI OPTICAL CO., LTD.
 Add: The Third Industrial District, Wuguishan Town, Zhongshan City,
 Guangdong, China (Zip Code: 528488)
 Tel: 86-760-88897373 Fax: 86-760-88207062
 E-mail: info@sirui-photo.com Website: www.sirui.com

R-4X/5X Series Tripod Data Chart

Section	Min. Dia	Max. Height	Max. Load	Max. Weight	Max. Length	Max. Head H	Max. Head W	Max. Head D	Max. Head L	Max. Head T	Max. Head B	Max. Head F	Max. Head R	Max. Head S	Max. Head O	Max. Head A	Max. Head C	Max. Head E	Max. Head G	Max. Head I	Max. Head K	Max. Head M	Max. Head N	Max. Head P	Max. Head Q	Max. Head R	Max. Head S	Max. Head T	Max. Head U	Max. Head V	Max. Head W	Max. Head X	Max. Head Y	Max. Head Z
R-4123X	3	361/4	28/11	105/41	1500/931	660/260																												
R-4214X	4	361/4	24/9	90/55	1200/951	580/275																												
R-5214X	4	401/6	28/11	90/55	1500/951	580/275																												
R-5214XL	4	401/6	28/11	100/59	2000/951	690/272																												

Know your tripod



3/8" screw
Mounting Plate
Hook/Allen key
Head Locking screw
Bubble level
Mounting Plate Locking screw
Pull-out Leg Angle Lock
Leg
Rubber Leg Locks
Removable Rubber Foot

fig 1

Leg Angle Adjustment




fig 2

Leg Extension and Closing




fig 5

R-4X/5X Three Position Leg Angle Adjustment




fig 7

Leg and shim assembly




fig 4

Changing the Rubber Foot/Steel Spike




fig 6

R-4X/5X Exchanging the Mounting Plate and 75mm Bowl Adapter




fig 8

Dear SIRUI Customer,

Thank you for your purchase of SIRUI Professional Products! SIRUI warrants that your purchase is free from defects in materials and workmanship under normal use during the Limited Warranty Period. The Warranty begins on the original date of purchase on your sales receipt and is not transferable. If service is required, a copy of the sales receipt must be included with an explanation of the problem.

Product	Warranty Length
Tripods / Monopods / Accessories	6 years
Humidity Control Cabinet (Cabinet)	3 years
Humidity Control Cabinet (Electronics)	3 years

Model: _____ Date: _____

Store: _____ Serial Number: _____

Warranty coverage can differ from region to region.

Please see the contact information below for product registration information and service for the region the product was purchased in.

SIRUI (6 Asia) Year Limited Warranty (3 Year Warranty for Electronic Parts). This warranty shall be limited to repair, adjustment and/or replacement at SIRUI or its authorized distributors option, or defective parts, free of charge (except the cost of transportation to the distributor/service center). Responsibility is limited to the actual cost of the item. Call or Email with questions and service before sending any product to the center in your region. Below is a listing of contact information for Product Registration, Service Inquiries and Questions. SIRUI will not be responsible for expenses or inconveniences, or consequential damages to equipment, or by breach of any expressed or implied warranties.

Limitations:
 Warranty is not transferable.
 This warranty covers all defects encountered in normal use of the equipment and does not apply in the following cases:
 1. If the equipment has been serviced by other than an authorized SIRUI Service Center.
 2. Damage to the equipment is due to modification (including but not limited to, the removal of ballhead clamps), overloading, mishandling, abuse, accident, sand, corrosives, water damage, or not following operating instructions.
 3. No valid proof of purchase is provided.
 4. Damage caused by acts of nature (including, but not limited to, fires, floods or earthquakes).

Warranty coverage can differ from region to region. Please see contact information below for product registration, information and service for the region the product was purchased in.

Warranty Address and Contact Information:

(Please contact the seller or the local distributor where the product was purchased for warranty issues or questions and before any product is sent.)

- Guangdong SIRUI Optical Co., Ltd.
 The Third Industrial District, Wuguishan Town, Zhongshan City, Guangdong, China
 Tel: 0086-760-88897373 Fax: 0086-760-88207062
 E-mail: info@sirui-photo.com
 Service Hotline: 0086-400 830 229
- SIRUI USA, LLC
 Add: 29 Commerce Court Verona, NJ 07044
 www.siruiusa.com
 Service: Toll Free 866-373-0829 E-mail: info@sirui.com
FOR PRODUCTS PURCHASED IN THE USA PLEASE SEE:
 For full details on USA Warranty Terms and Limitations:
 www.siruiusa.com/warranty.html
 To register products: https://www.siruiusa.com/product-registration.html
- Focus Nordic AB
 For technical support, service or repairs, please contact:
 Sweden: info@focusnordic.se www.focusnordic.se
 Norway: info@focusnordic.no www.focusnordic.no
 Denmark: info@focusnordic.dk www.focusnordic.dk
 Finland: info@focusnordic.fi www.focusnordic.fi
 Estonia: info@focusnordic.ee www.focusnordic.ee
 Lithuania: info@focusnordic.lt www.focusnordic.lt
 Poland: info@focusnordic.pl www.focusnordic.pl
- TSE Imaging BV
 Add: Argonweg 135, 1362AD Almere The Netherlands
 Telephone: +31 (0)36 9450348 E-mail: service@tse-imaging.nl
 (Exclusive Distributor for Netherlands, Belgium, Luxembourg)
 www.sirui-photo.com
- 대한민국에라이프
 한국출판, 기술지원 및 판매서비스 제공.
 서울특별시 중구 남대문로 10, 1층
 Tel: 02-752-3304 Fax: 02-774-9903
 www.sirui.co.kr loweprokr@gmail.com

CAUTION

Please remove the camera from the tripod when changing the position of the tripod. Do not place the tripod, with camera attached, over your shoulder or carry the tripod horizontally by the legs. Strong shaking may cause damage of the screw in the mounting plate and/or the camera. Please extend the legs from the biggest tube to smallest tube; close the legs from the smallest tube to biggest tube, to avoid leg joint bushing damage.

Specifications are subject to change without notice.

说明书背面(中文)

R-4X/5X系列三脚架参数

型号	最大高度 mm	最小高度 mm	最大负重 kg
R-4213X	3	36	28
R-4214X	4	36	24
R-4215X	5	36	24
R-5214XL	4	40	28
R-5215XL	4	40	28

广东思锐光学股份有限公司
地址：广东省中山市五沙山麓三工业区 邮编：528458
电话：0760-88897373 传真：0760-88207062 服务热线：400 830 2299
邮箱：info@sirui-photo.com 网址：www.sirui.com

使用说明

R-4X/5X系列三脚架

影像随心 思锐随行

认识R-4X/5X系列三脚架

图1

R-4X/5X系列三脚架的脚管可调节三种角度

图7

1. 认识R-4X/5X系列三脚架（如图1所示）

2. R-4X/5X系列三脚架的脚管可调节三种角度（如图7所示）

R-4X/5X系列三脚架可调节三种支撑角度，分别为24°、54°及84°，以适应不同的拍摄要求。

3. R-4X/5X系列三脚架按钮具有自动回位锁定角度的功能（如图2所示）

先把拉钮拉出，然后把脚管一直往上扳动，这时拉钮会“砰”的一声回位，拉钮便弹入了本体上的卡槽位置。

4. 挂钩可做工具使用的功能（如图3所示）

把挂钩从平台上扭下便是个带六角扳手的工具，可以用来拧紧或拧松本体锁紧螺丝、紧固螺丝及脚钉。

5. R-4X/5X系列三脚架具有平台与球碗互换安装功能（如图8所示）

先把挂钩工具从平台上扭下来，然后用挂钩工具上的六角扳手把三脚架本体周围的三颗锁紧螺丝扭松，接着把平台或球碗装入本体孔中用挂钩工具把本体周围的三颗锁紧螺丝扭紧（平台上的紧固螺丝孔数量要与本体周围任意一颗锁紧螺丝对齐，以确保挂钩工具有足够的空间扭紧固定螺丝）。平台上设有3/8\"/>

6. R-4X/5X系列三脚架脚管可伸延（如图5所示）

按图示的方向将锁紧旋钮从小到大的顺序扭松（转动约1/4~1/2圈），然后将脚管拉出您所需要的长度，再按图示的方向从大到小的顺序锁紧各级旋钮；脚管全部收提时按从小到大的顺序扭紧旋钮。

7. 包胶脚钉和钢钉可以互换安装（如图6所示）。

8. R-4X/5X系列三脚架拆装简单，维护方便；脚管止滑片的安装（如图4所示）

先把两块止滑片在下一级脚管对应的孔上安装好，然后把下一级管上的两块止滑片之间的间隙位置对准上一级管侧刻三角符号的尖点插入便能装上。

先把拉钮往外拉出

图2

图3

脚管与止滑片装配示意图

图4

脚管伸缩示意图

图5

更换脚钉装配示意图

图6

R-4X/5X系列三脚架具有平台与球碗互换安装功能

图8

注意事项：

不要超过最大的额定负重（请参考R-4X/5X系列三脚架参数表最大值。）

当使用本产品时，时常需锁紧安全装置。

切勿在温度低于零下40摄氏度或高于100摄氏度使用。当在潮湿/沙地/海面/尘埃的环境下使用时，请记得产品弄干及清洗，不建议在海水中使用。

切勿将产品长时间放在太阳下曝曬及避免高温环境，例如长时间放在车内或后备箱后。

在公众场合使用时，如没有人员照料下，切勿留下设备而引致其他公众不便。

建议运输过程中，将设备（例如相机）从脚架上移除。

使用湿布擦拭及柔软毛巾清洁，将尘埃及沙粒从所有活动及滑动部件清除。

除非有必要，此设备无需定期加润滑油，如确实需要时，请使用指定润滑油加油。

为自身安全着想，切勿将产品接触任何电源。

温馨提醒

在使用脚架拍攝時如需移动位置时，请将设备从脚架上取下，切勿将设备留在脚架上一起移动。移动设备时，请勿让设备接触到地面或其他物体，以免造成损坏。同时，请勿让设备接触到水或其他液体，以免造成短路。在使用过程中，请务必小心操作，避免因操作不当而造成人身伤害或财产损失。

思锐公司所生产的产品由于产品特性存在各参数的限制，请以实物为准，恕不另行通知。因商品上标有思锐或仿冒思锐的错误信息造成不便，敬请谅解。

保修卡

尊敬的顾客：

感谢您购买思锐的产品！在正常使用过程中，如果因器材本身的材料及工艺出现质量问题，思锐将会提供免费维修服务。在需要保修服务时，请您提供保修卡和购买凭证（发票或收据，原有商家盖章）。

思锐公司售后服务热线：400 830 2299

产品名称	保修期限
脚架	6年
云台	
防潮箱体	
电子部分	3年

产品型号：_____ 购买日期：_____

商店名称：_____ 商店电话：_____

商店地址：_____

商店盖章：_____

顾客须知：

- ① 电脑产品，享受3年免费保修（电子产品除外），报修时间从购买之日起算。
- ② 特准产品，全国范围内正式授权的经销商或电子商务网站购买。
- ③ 需寄回原工厂维修的，请先填写退换货表格，并附上照片，经我公司审核后，思锐公司承担来回运费，一般性故障可在7个工作日内完成维修并寄回。
- ④ 因货物的损耗，请先确定发生问题的部件，把故障部件单独包装并贴上标签，以便我们识别。
- ⑤ 以下情况不在保修范围：
 - ① 超过保修期的；
 - ② 在非正规授权经销商处购买的；
 - ③ 在未标明授权代理商的配件中心维修过的；
 - ④ 由于不正当操作、意外事件、自然灾害等导致的故障或损毁。


※ 本保修卡只限在中国大陆使用

维修登记表A


用户姓名	
用户电话	
用户地址	
邮编	
故障详细描述	
维修人员签名	
维修时间	

维修登记表B


说明书折叠方法:



• • • • •



宽度72MM为一折,依次循环,
直到折完为止,共5折



成品形状



成品尺寸

包装工程师：彭少章

审核：

翻译:

批准: