

Instructions
SVS60
Carbon Fiber Tripod



GUANGDONG SIRUI OPTICAL CO., LTD.
Add: The Third Industrial District, Wuguishan Town, Zhongshan City, Guangdong, China (Zip Code: 528456)
Tel: 86-760-88897373 Fax: 86-760-88207062
E-mail: info@sirui-photo.com Website: www.sirui.com

SVS60 Carbon Fiber Tripod Specifications

Max Load (kg/lb)	8 / 17.64
Weight (kg/lb)	2.3 / 5.07
Retract Height (mm/in)	660 / 25.98
Max Height (mm/in)	1640 / 64.57
Min Height (mm/in)	1340 / 52.76
Max Height (mm/in)	195 / 7.68
Min Height (mm/in)	18.6 / 0.73
Max Tube Dia (mm/in)	30.3 / 1.19
Min Tube Dia (mm/in)	3 / 0.12
Sections	3

1. Name of Part



Fig.1

2. Tripod Setup & Angle Adjustment



Fig.2-1 Fig.2-2

3. Tube Leg Extension/Retraction & Center Column Adjustment



Fig.3-1 Fig.3-2

4. Tripod to Monopod



Fig.4

5. Monopod Setup



Fig.5-1 Fig.5-2

6. Retractable/Inverted/Detachable Center Column



Fig.6

7. Tripod to Tabletop Tripod



Fig.7

8. Rubber Feet & Metal Spikes




Fig.8

9. Bowl Rotation




Fig.9

1. Name of Part (Fig.1)
2. Tripod Setup & Angle Adjustment (Fig.2)
3. Tube Leg Extension/Retraction & Center Column Adjustment (Fig.3)
4. Tripod to Monopod (Fig.4)
5. Monopod Setup (Fig.5)
6. Hook Installation & Detachment (Fig.6)
7. Tripod to Tabletop Tripod (Fig.7)
8. Rubber Feet & Metal Spikes (Fig.8)
9. Bowl Rotation (Fig.9)

WARRANTY CARD / INFORMATION

Dear SIRUI Customer:
Thank you for your purchase of SIRUI Professional Product!
SIRUI warrants that your purchase is free from defects in materials and workmanship under normal use during the Limited Warranty Period. The Warranty begins on the original date of purchase on your sales receipt and is not transferable. If service is required, a copy of the sales receipt must be included with an explanation of the problem.

Product	Warranty Length
Tripods / Monopods / Accessories	6 years
Humidity Control Cabinet (Cabinet)	3 years
Humidity Control Cabinet (Electronics)	3 years

Model: _____ Date: _____
 Store: _____ Serial Number: _____

Warranty coverage can differ from region to region. Please see the contact information below for product registration, information and service for the region the product was purchased in.
 SIRUI 6 Year Limited Warranty (3 Year Warranty for Electronic Parts)
 This warranty shall be limited to repair, adjustment and/or replacement at SIRUI or its authorized distributors option, of defective parts, free of charge (except the cost of transportation to the distributor/service center). Responsibility is limited to the actual cost of the item. Call or Email with questions and service before sending any product to the center in your region. Below is a listing of contact information for Product Registration, Service Inquiries and Questions. SIRUI will not be responsible for expenses or inconveniences, or consequential damages to equipment, or by breach of any expressed or implied warranties.
Limitations:
 Warranty is not transferable.
 This warranty covers all defects encountered in normal use of the equipment and does not apply in the following cases:
 1. If the equipment has been serviced by other than an authorized SIRUI Service Center.
 2. Damage to the equipment is due to modification (including but not limited to, the removal of ballhead clamps), overloading, mishandling, abuse, accident, sand, corrosive, water damage or not following operating instructions.
 3. No valid proof of purchase is provided.
 4. Damage caused by acts of nature (including, but not limited to fires, floods or earthquakes).

Warranty coverage can differ from region to region. Please see the contact information below for product registration, information and service for the region the product was purchased in.

Warranty Address and Contact Information:
 (Please contact the seller or the local distributor where the product was purchased for warranty issues or questions and before any question is sent.)

1. Guangdong SIRUI Optical Co., Ltd.
The Third Industrial District, Wuguishan Town, Zhongshan City, Guangdong, China
Tel: 0086-760-88897373 Fax: 0086-760-88207062
Http://www.sirui.com E-mail: info@sirui-photo.com
Service Hotline: 0086-400 830 2299
Complaints: +86-181 6583 8388
(Monday to Friday, 8:15am - 12:15pm, 14:00pm - 18:00pm)

2. SIRUI USA, LLC
Add: 29 Commerce Court Verona, NJ 07044
www.sirui.com
Service: Toll Free 866-373-0829 E-mail: info@sirui.com
FOR PRODUCTS PURCHASED IN THE USA PLEASE SEE:
For full details on USA Warranty Terms and Limitations:
https://www.siruiusa.com/warranty.html
To register products: https://www.siruiusa.com/product-registration.html

3. European Service Center
Add: SIRUI Optical GmbH + Ernst-Augustin-Str. 1a + 12459 Berlin + Germany
Phone: +49 30 981 94 54 00 + E-mail: info@siruioptical.eu

CAUTION!
Do not move the extended tripod with a camera mounted around. Extend the leg tubes from large to small and retract the leg tubes from small to large.

Specifications are subject to change without prior notice.

使用说明
SVS60
碳管三脚架



SIRUI中文官网

广东思锐光学股份有限公司
地址: 广东省中山市东凤镇三益工业区 邮编: 528456
电话: 0760-88897373 传真: 0760-88207062 服务热线: 400 830 2299
邮箱: info@sirui-photo.com 网址: www.sirui.com

1. 认识产品



图1

2. 三脚架展开及角度调节



图2-1 图2-2

3. 三脚架脚管及长中轴伸缩



图3-1 图3-2

4. 三脚架切换独脚架



图4

5. 独脚架组装



图5-1 图5-2

6. 中轴可伸缩/倒置/拆卸



图6

7. 三脚架切换桌面视频脚架




图7

8. 万向脚垫切换脚钉




图8

9. 半球碗方向调节



图9

1. 认识产品 (图1如图所示)
2. 按下角度按钮, 即可调节所需的角度。脚架分三级角度调节区域(或者直接把脚管往上扳动到所需的使用级角度后, 松开按钮角度按钮, 便弹出所需的角卡位锁定 (如图2所示))
3. 三脚架脚管及中轴伸缩: 顺时针拧脚架锁紧旋钮, 脚管自由伸缩, 调节好高度位置后, 逆时针拧脚架锁紧旋钮, 即可锁紧定位; 旋转中轴锁紧旋钮, 调节中轴松紧度, 上下拉动即可调节高度, 旋转中轴底部挂钩, 即可松开半球碗 (如图3所示))
4. 三脚架切换独脚架注意事项 (如图4所示))
5. 独脚架组装 (如图5所示))
6. 挂钩安装和拆除使用 (如图6所示))
7. 三脚架切换桌面视频脚架 (如图7所示))
8. 万向脚垫切换脚钉 (如图8所示))
9. 半球碗方向调节 (如图9所示))

尊敬的顾客:
感谢您购买思锐的产品! 在正常使用过程中, 如果因器材本身的材料及工艺出现质量问题, 思锐将会提供免费的维修服务。在需要保修服务时, 请提供本保修卡和购买凭证 (收据或发票, 须有商家盖章), 思锐公司售后服务热线: 400 830 2299

产品名称	保修期限
脚架	6年
云台	6年
防潮柜本体	3年
电子部分	3年

产品型号: _____ 购买日期: _____
 商店名称: _____ 商店电话: _____
 商店地址: _____
 商店盖章: _____

顾客须知:
 1. 思锐产品, 享受6年免费保修 (电子部分为3年), 保修时间从购买之日起起;
 2. 所保修产品, 必须是思锐正式授权的经销商或电子商务处购买;
 3. 需邮寄回思锐工厂维修的, 请先拨打思锐服务电话, 待确认故障后, 思锐公司承担来回运费。一般性故障可在7个工作日内完成维修并寄回;
 4. 防潮柜的保修: 请先确定发生问题的部件, 把该部件卸下单独邮寄回思锐工厂维修即可。具体可参照使用说明书或致电服务热线。
 5. 以下情况不在保修范围:
 ① 超过保修期限的;
 ② 在非思锐正式授权经销商处购买的;
 ③ 在未报思锐授权的代理商或维修中心维修过的;
 ④ 由于不当操作、意外时间、自然灾害导致的故障或损伤。
 * 本保修卡只限在中国大陆使用

维修登记表

用户名	_____
用户电话	_____
用户地址	_____
邮编	_____
故障维修描述	_____
维修人员签名	_____
维修时间	_____

温馨提醒
 1. 在使用脚架拍摄且需要移动位置时, 请将相机从三脚架上取下, 切勿将相机挂在脚架上一起移动, 剧烈的晃动 (特别是安装了长焦镜头的相机) 可能会使转接螺丝断裂, 进而损坏相机。
 2. 伸展脚管时, 请从最大直径的脚管到最小直径的脚管的顺序伸展; 收缩脚管时, 请从最小直径的脚管到最大直径的脚管的顺序收缩。
 3. 在非思锐正式授权经销商处购买的, 以及产品在非思锐正式授权的代理商或维修中心维修过的, 恕不另行通知。印刷品上如有印刷错误或词语方面的错漏而造成不便, 敬请包涵。

SVS60碳管三脚架参数表

Max Load (kg/lb)	8 / 17.64
Weight (kg/lb)	2.3 / 5.07
Retract Height (mm/in)	660 / 25.98
Max Height (mm/in)	1640 / 64.57
Min Height (mm/in)	1340 / 52.76
Max Height (mm/in)	195 / 7.68
Min Height (mm/in)	18.6 / 0.73
Max Tube Dia (mm/in)	30.3 / 1.19
Min Tube Dia (mm/in)	3 / 0.12
Sections	3

6. 中轴可伸缩/倒置/拆卸



图6

7. 三脚架切换桌面视频脚架



图7

8. 万向脚垫切换脚钉



图8

9. 半球碗方向调节




图9

**1. 在使用脚架拍摄且需要移动位置时, 请将相机从三脚架上取下, 切勿将相机挂在脚架上一起移动, 剧烈的晃动 (特别是安装了长焦镜头的相机) 可能会使转接螺丝断裂, 进而损坏相机。
 2. 伸展脚管时, 请从最大直径的脚管到最小直径的脚管的顺序伸展; 收缩脚管时, 请从最小直径的脚管到最大直径的脚管的顺序收缩。
 3. 在非思锐正式授权经销商处购买的, 以及产品在非思锐正式授权的代理商或维修中心维修过的, 恕不另行通知。印刷品上如有印刷错误或词语方面的错漏而造成不便, 敬请包涵。**

温馨提示
 1. 在使用脚架拍摄且需要移动位置时, 请将相机从三脚架上取下, 切勿将相机挂在脚架上一起移动, 剧烈的晃动 (特别是安装了长焦镜头的相机) 可能会使转接螺丝断裂, 进而损坏相机。
 2. 伸展脚管时, 请从最大直径的脚管到最小直径的脚管的顺序伸展; 收缩脚管时, 请从最小直径的脚管到最大直径的脚管的顺序收缩。
 3. 在非思锐正式授权经销商处购买的, 以及产品在非思锐正式授权的代理商或维修中心维修过的, 恕不另行通知。印刷品上如有印刷错误或词语方面的错漏而造成不便, 敬请包涵。

注意事项:
 不要超过最大的制定负重 (请参考个别产品说明);
 当使用产品时, 时常锁紧其安全装置;
 切勿在温度低于零下40摄氏度及高于100摄氏度使用, 当在潮湿、沙地、布满尘埃的环境下使用后, 谨记将产品弄干及清洁, 不建议在海水中使用;
 切勿将产品长时间放在太阳下暴晒及避免高温环境, 例如长时间放在车厢内或玻璃后;
 在公众地方使用时, 如在没有人照料下, 切勿留下设备而引致其他公众不便;
 建议在运输过程中, 将设备 (例如相机) 从脚架上移除;
 使用温和清洁剂及柔软毛巾清洁, 将尘埃及沙粒从所有锁制及活动部件清除;
 除非有需要, 此设备无需定期添加润滑油, 如确实需要时, 请使用标准润滑油或油蜡;
 为自身安全着想, 切勿将产品接触任何电源。

※ 思锐公司保留产品升级和由于产品升级而变更各种参数的权利, 请以实物为准, 恕不另行通知。印刷品上如有印刷错误或词语方面的错漏而造成不便, 敬请包涵。